

**Garant****TCMT 110208, Rūšis: HB725-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 110208 HB725-1 Kietlydinys: HB725-1

Drožlialaužis: UM1

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 250 m/min**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusis apdirbimas
Kietlydinys	HB725-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110208

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Tolerancija	M
Drožlialaužis	UM1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 250 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui