



## HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNC: 5/16-18



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	137910 5/16-18
GTIN	4062406374846
Produktų klasė	12I

### Aprašymas

#### Modelis:

**HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis.** Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

#### Paskirtis:

**UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,8 mm

Kiaurymės Ø: 6,6 mm

### Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	19,85 mm
Kiaurymės Ø	6,6 mm
Sriegio tipas	UNC
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Bendras ilgis L	90 mm
Vijų skaičius colyje	18
Koto kvadratas □	4,8 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Sriegio Ø	7,94 mm
Sriegio dydis	5/16-18 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		