

**HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E, TiN, UNC: 8-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137910 8-32
GTIN	4062406374808
Produktų klasė	12I

Aprašymas**Modelis:**

HOLEX Pro Tap universalus sriegiklis. Tvirtas dizainas įvairioms medžiagoms. **Patobulinta HSS-E pjovimo medžiaga su trintį mažinančia TiN danga.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,16 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,5 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	3,4 mm
Koto Ø D _s	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Sriegio tipas	UNC
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio žingsnis	0,794 mm

Drožlių griovelių skaičius	2
Vijų skaičius colyje	32
Sriegio Ø	4,16 mm
Sriegio dydis	8-32 UNC
Sriegio gylis	10,4 mm
Norma	DIN 371
Kiaurymės Ø	3,5 mm
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	24 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	25 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	10 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		