

Garant**PKD toroidinė freza su vidiniu aušinimu tiesus pjūvis, PKD, Ø e8 DC / R1:
10/1,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209804 10/1,0
GTIN	4062406765392
Produktų klasė	100

Aprašymas**Modelis:**

Naši PKD freza, skirta **maksimaliam našumui apdirbant metalą**.

Tiesūs dantys, universaliam naudojimui.

Pjovimo spindulio tolerancija $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D_1	9,2 mm
Bendras ilgis L	72 mm
Pastūma f_z aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant	0,09 mm
Pastūma f_z apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius	0,1 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	10 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant grafito	0,14 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	8 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	32 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Dantų skaičius Z	2

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius	0,06 mm
Danga	PKD
Ašmenys	PKD
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,2×D pjaunant
Vidinis aušinimas	taip
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	2400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	2000 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1500 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	1000 m/min	N
PE-HD	tinka	900 m/min	N
PA 66	tinka	900 m/min	N
PEEK	tinka	800 m/min	N
PVDF GF20	tinka	1200 m/min	N
POM GF25	tinka	1200 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	1000 m/min	N
PEEK GF30	tinka	1000 m/min	N
PTFE CF25	tinka	1000 m/min	N

PEEK CF30	tinka	800 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
MMC	tinka	400 m/min	N
GFK	tinka	500 m/min	N
CFK	tinka	500 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB