


HOLEX Pro UNI VHM freza HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202432 3
GTIN	4062406776978
Produktų klasė	12Y

Aprašymas
Modelis:

Rupiajam apdirbimui, kai pastūmos didelės, o veikimas – tolygus. Patobulinta geometrija ir aukštos kokybės danga, užtikrinanti puikius gamybos rezultatus ir ilgą tarnavimo laiką apdirbant įvairias medžiagas. Kintamas dantų žingsnis **užtikrina frezos stabilumą** ir žemą radialinį mušimą.

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,06 mm
Pastūma f_z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm ²	0,015 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma f_z grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm ²	0,012 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	13 mm
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis L_c	8 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,02 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	57 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	3 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	2,8 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Serija	Pro Uni
Danga	TiSiN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,08xD
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HSC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas $< 500 \text{ N/mm}^2$	tinka	240 m/min	P
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	220 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	180 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	170 m/min	P

Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		