

**Garant**
**GARANT Master INOX VHM freza su drožlialaužiu TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203117 6
GTIN	4062406783648
Produktų klasė	11Z

**Aprašymas**
**Modelis:**

Naši freza su **netolygiai išdėstytais dantimis** ir **netolygiu sraiginiu grioveliu**. **Didelis proceso patikimumas** bei **geresnis drožlių pašalinimas** dėl **didesnių drožlialaužių**. **Optimizuotas kietmetalio substratas**, užtikrinantis **didesnį lūžimo lenkiant atsparumą** ir **ilgesnį įrankio tarnavimo laiką**, taip pat apdirbant aukštos kokybės nerūdijantįjį plieną, ypač dvisluoksnį. **Drožlialaužiai** ant pjovimo briaunų **pasislinkę**.

**Privalumai:**

Sumažėjusios ištraukimo jėgos dėl sumažėjusio spiralinės kampo.

**Pastaba:**

$h_{max}$ : lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai. Apdailos darbams rekomenduojame produktus Nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 ir 204019.

$a_{e,max} = 0,1 \times D$  TPC apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Kotas	DIN 6535 HB su h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	25 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,12 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	6 mm
Sužeminto koto Ø $D_1$	5,8 mm
Vidutinis drožlės storis $h_{maks}$ frezuojant TPC būdu INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,036 mm

Dantų skaičius Z	6
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HB
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	18 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	36 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Drožlialaužių skaičius	1
Serija	Master Inox
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	TPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	380 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	340 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	300 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	230 m/min	P

INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	tinka		