

**CCGT 030101, Rūšis: PR1725****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CCGT 030101 PR1725 Kietlydinys: PR1725

Drožlialaužis: MP-CF

Pjūvio gylis a_p : 0,03 - 0,2 mm

Pastūma f : 0,02 - 0,1 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 180 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 100 - 150 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	100 - 150 m/min
Drožlialaužis	MP-CF
Papildomas naudojimas	M
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 030101
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 180 m/min
Pjovimo sąlygos	nuolat

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,02 - 0,1 mm/aps,
Kietlydinys	PR1725
Pjūvio gylis a _p	0,03 - 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,1 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui