

Garant**DC.T 11T304, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T304 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,6 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nuolat
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	N
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,6 mm

Kietlydinys	HU7315-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Tolerancija	G
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Drožlialaužis	AF
Danga	be dangos
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui