

Garant
Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiCN, M: M12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	135760 M12
GTIN	4045197077608
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:
Sriegiklis su 15° dešiminiu sraiginiu grioveliu.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	12 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	13 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		