

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, be dangos, Ø f9 D1/R: 10/1,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	220307 10/1,0
GTIN	4034221141194
Produktų klasė	26Y

Aprašymas**Pastaba:**

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,03 mm
Bendras ilgis L	20 mm
Kampo spindulys	1 mm
Pjovimo galvutės Ø D	10 mm
Rakto dydis SW	8 mm
Ø D ₂	9,6 mm
DUO-LOCK sąsaja	DL10 mm
Iškyšos ilgis L ₁	15 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	20 Nm
Tolerancija Nominalusis Ø	f8
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,5×D pjaunant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
Koto tipas	su sriegiu
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		