

**Garant**
**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiCN, M: M2,5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135760 M2,5
GTIN	4045197077523
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Sriegiklis su 15° dešiniu sraiginiu grioveliu.**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,05 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	2,05 mm
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Sriegio Ø	2,5 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,5
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	13 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		