

**Garant**
**VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 12 mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164347 12     |
| GTIN             | 4045197548917 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**NC tinkamas modelis** su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su **naujausios kartos DLC danga**  $sp^2$ .

**Paskirtis:**

**Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.**

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 11,71 - 12,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 20 mm

Iškyšos ilgis  $L_1$ : 71 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø  $D_s$ : 12 mm

**Techninis aprašymas**

|   |             |
|---|-------------|
| Nominalusis Ø $D_c$                     | 12 mm       |
| Iškyšos ilgis $L_1$                     | 71 mm       |
| Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius | 1,5 mm/aps, |
| Koto tolerancija                        | h6          |
| Koto Ø $D_s$                            | 12 mm       |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bendras ilgis L                       | 120 mm  |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub> | 20 mm   |
| Ø ribos                               | 11,71 - 12,2 mm                                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z            | 6   |
| Danga                                 | DLC   |
| Ašmenys                               | VHM   |
| Norma                                 | Gamykliniai standartai                              |
| Tipas                                 | W   |
| Vidinis aušinimas                     | taip, 25 bar  |
| Kotas                                 | DIN 6535 HA su h6                                   |
| Pjovimo technika                      | HPC   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas          | Aklinosioms kiaurymėms                              |
| Spalvinis žymėjimas                   | geltona   |
| Produkto rūšis                        | Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis |