



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C 6G, TiAlN, M: M16



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 136155 M16 |
| GTIN | 4045197272317 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašas

Aprašymas:

Forma C (2–3 vijų pjaunamoji dalis).

Tolerancijos klasė ISO 3 / 6G

Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 135960 arba 136158.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 110 mm

Koto \varnothing : 12 mm

Koto keturbriaunis: 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 14 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-------|
| Sriegio žingsnis | 2 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 14 mm |
| Sriegio \varnothing | 16 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Viršūnės nuožulos kampas | 50 laipsniai |
| Norma | DIN 376 |
| Koto Ø | 12 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 110 mm |
| Koto keturbriaunis | 9 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 3 6G |
| Ašmenys | HSS E PM |
| Sriegio gylis | 48 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M16 |
| Danga | TiAlN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |