



Mašininis sriegiklis HSS-E forma E, TiN, M: M20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	136150 M20
GTIN	4045197078216
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Mažesnė galimybė prilipti drožlei prie įrankio paviršiaus.

Forma E (1,5–2 vijų pjaunančioji dalis).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 135960 arba 136158.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 140 mm

Koto \varnothing : 16 mm

Koto keturbriaunis: 12 mm

Kiaurymės \varnothing : 17,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	17,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio \varnothing	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Norma	DIN 376

Koto Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	140 mm
Koto keturbriaunis	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia