

**Mašininis sriegiklis HSS-E forma E, TiN, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136150 M3
GTIN	4045197078131
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:**

Mažesnė galimybė prilipti drožlei prie įrankio paviršiaus.

Forma E (1,5–2 vijų pjaunančioji dalis).

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 135960 arba 136158.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L_{ISO} : 56 mm

Koto \varnothing : 3,5 mm

Koto keturbriaunis: 2,7 mm

Kiaurymės \varnothing : 2,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio \varnothing	3 mm
Kiaurymės \varnothing	2,5 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Norma	DIN 371

Koto Ø	3,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	56 mm
Koto keturbriaunis	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia