

**Garant**
**VHM plėstuvas HPC kiaurosiosms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 12H7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164348 12H7
GTIN	4045197644138
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Modelis:**

**NC modelis** su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams užspaudimo** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

**Paskirtis:**

**Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.**

**Pastaba:**

**JAU YRA NAUJA KARTA!**

**Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 20 mm

Iškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 71 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h6
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	71 mm

Pastūma f plienui < 60 HRC	0,15 mm/aps,
Nominalusis $\varnothing D_c$	12 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
rekomenduojamas gręžimo $\varnothing$ apdirbant plieną < 60 HRC	11,9 mm
Kiaurymės $\varnothing$ tolerancija	H7
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Phillips antgalis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	12 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	6 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		