

Garant

VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 16H7 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164347 16H7 |
| GTIN | 4045197593900 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniams **užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su **naujausios kartos DLC danga** sp^2 .

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 25 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 97 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s : 16 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Iškyšos ilgis L_1 | 97 mm |
| Nominalusis Ø D_c | 16 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius | 1,7 mm/aps, |

| | |
|---|---|
| Koto $\varnothing D_s$ | 16 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 25 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| rekomenduojamas gręžimo \varnothing apdirbant aliuminio liejinius | 15,8 mm |
| Kiaurymės \varnothing tolerancija | H7 |
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |
| Vidinis aušinimas | taip, 25 bar |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Pjovimo technika | HPC |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis |