

**Garant**
**Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM, DLC, M: M8**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131125 M8
GTIN	4045197648495
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirtas sriegiklis su vidine įpjova ir kotu pagal DIN1835-B.** Speciali geometrija skirta staklėms su **sinchronizuotu sukliu**. Sriegiklį kreipia suklys.<br>Naujausios kartos specialus **DLC sluoksnis sp<sup>2</sup>** užtikrina optimalią eksploataavimo trukmę.<br>Tinka naudoti su **emulsija** (minimali emulsijos dalis 8%).

**Pastaba:**

**Skirta sinchronizuotiems velenams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvus Nr. 338100 – 338121 su minimaliomis ilgio tolerancijomis (MLA)** užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,8 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	6,8 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	8 mm

Norma	Gamykliniai standartai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas $\square$	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	DLC
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2,5 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	30 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	25 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	25 m/min	N

AFK aramidai	ribotai tinka	5 m/min	N
PA 66 GF30	ribotai tinka	15 m/min	N
PTFE CF25	tinka	25 m/min	N
Cu	tinka	55 m/min	N
CuZn	tinka	35 m/min	N
GFK	ribotai tinka	6 m/min	N
CFK	ribotai tinka	4 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		