

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma C DIN 371/376, TiN, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131250 M4
GTIN	4045197069238
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****TiN sluoksnis:**

- **Padidintas atsparumas nusidėvėjimui.**
- **Išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo.**
- **Galimas didesnis pjovimo greitis.**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

**Su vidine įpjova.**

(Forma C) 2-3 žingsnių pjaunančioji dalis – **be vidinės įpjovos**. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

**ISO 2 6H****HSS-E****Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Sriegio Ø	4 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	19 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		