



Mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, M × žingsnis: 5X0,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137150 5X0,5
GTIN	4045197079626
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Paviršius padengtas specialia, dilimui atsparia danga. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 137160.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Sriegio norma: DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 70 mm

Koto Ø: 3,5 mm

Koto keturbriaunis: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 4,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3

Sriegio Ø	5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Kiaurymės Ø	4,5 mm
Koto Ø	3,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	70 mm
Koto keturbriaunis	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	10 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	5×0,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia