

**Mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, M × žingsnis: 6X0,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137150 6X0,75
GTIN	4045197079640
Produktų klasė	11H

Aprašas**Aprašymas:**

Paviršius padengtas specialia, dilimui atsparia danga. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!****Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 137160.**

Profilio kampas: 60 laipsniai

Sriegio norma: DIN 13

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,75 mm

Bendras ilgis L_{vis}: 80 mm

Koto Ø: 4,5 mm

Koto keturbriaunis: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 5,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	6 mm
Sriegio žingsnis	0,75 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	5,2 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Koto Ø	4,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	80 mm
Koto keturbriaunis	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	6×0,75
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia