

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, MF: 12X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137050 12X1,5
GTIN	4045197079541
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 9 mm

Koto kvadratas \square : 7 mm

Kiaurymės \varnothing : 10,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės \varnothing	10,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sriegio \varnothing	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M12×1,5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

