



Mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, M × žingsnis: 8X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137150 8X1
GTIN	4045197079664
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Paviršius padengtas specialia, dilimui atsparia danga. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 137160.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 90 mm

Koto \varnothing : 6 mm

Koto keturbriaunis: 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 7 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Kiaurymės \varnothing	7 mm
Sriegio \varnothing	8 mm

Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis L _{viso}	90 mm
Koto keturbriaunis	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M8×1
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia