

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131850 M2
GTIN	4045197070425
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.****Privalumai:****Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,6 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio Ø	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Kiaurymės Ø	1,6 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	45 mm

Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

