

**Bazinis stelažas padėklams, Gylis 1100 mm, Aukštis: 3000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	991212 3000
GTIN	4058255107995
Produktų klasė	960

**Aprašymas****Modelis:**

**Bazinis stelažas**, sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. **Pristatomas stelažas**, sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.

**Skersiniai** tipas LNS 110×50×1,5. Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 2872 mm.

**Aprašymas:****Konstrukciniai matmenys:****bendras stelažo ilgis:**

stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18);

nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

**Spalva:**

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai **dažyti miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

- **Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

- **Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.**

Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad **išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną**. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.

**Techniniai padėklų stelažo montavimo nurodymai pagal BGR 234:**

- **Išoriniai stovai ties praėjimais ir pravažiovimais privalo būti mažiausiai 500 mm aukštesni nei aukščiausios lentynos lygmuo.**
- **Pravažiovimai ir antstatai turi būti pridengti ištisine plokšte (pvz.OSB plokšte).**
- **Laisvų praėjimų aukštis turi būti mažiausiai 2100 mm.**
- **Ties išoriniais stovais bei pravažiovimais privaloma uždėti kampų apsaugas .**
- **Ant laisvai patalpoje stovinčių atskirų lentynų kitos pusės reikia uždėti galines sienes iš grotelių, taip jas apsaugant (kad nenukristų sandėliuojami daiktai).**
- **Prie kiekvienos lentynų eilės reikia pritvirtinti leistinos apkrovos ženklą.**
- **Betono kokybė: mažiausiai C20/25 pagal EN 206-1 (DIN 1045-2); betono storis mažiausiai 200 mm.**
- **Jei atstumas tarp padėklų dviguboje lentynoje mažesnis nei 100 mm, būtina pasirūpinti ribotuvais.**

**Daugiau informacijos apie planavimą ir montavimą:**

- **Svarbus rodiklis yra lenkimo ilgis (K) = maksimalus atstumas tarp grindų ir pirmo skersinių lygmens viršutinio krašto. Pagal tai apskaičiuojama, kokio tipo stovus naudoti.**
- **Virš sandėliuojamų prekių visada reikia palikti apie 100 m laisvos vietos iki kitos lentynos arba patalpos lubų.**
- **Kėlimo technikos aukštis: aukščiausiai esančio skersinio viršutinis kraštas plius 200 mm.**

Čia pateikti techniniai duomenys negalioja bituminiais arba magnezitiniams paviršiams, kompozitinio akmens bei valcuoto betono paviršiams.

## Techninis aprašymas

Stelažo lentynų plotis	2700 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2872 mm
Lentynos pasiekiamumas	iš abiejų pusių
Lentynos apkrova	2460 kg
Vietų padėklams skaičius atskiroje sekcijoje	9
Skersinio tipas	LNS 110×50×1,5
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Surinkimas kištukiniu principu	taip
Stelažo stovų skaičius	2

Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 2 skersinių poras kiekvienoje sekcijoje)	5320 kg
Rėmo profilis	S610-M18-U
Aukštis	3000 mm
Lentynų skaičius	3
Gylis	1100 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	2460 kg
Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia	820 kg
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas	RAL 5010, 2004
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 1100 mm
Produkto rūšis	Padėklų stelažas

## Priedai

Skersinių apsauginis kaištis	991331
Inkaras palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti	991470
Atraminės plokštelės palečių lentynų rėmui prie grindų tvirtinti 5 vnt. rinkinys Tipas 5	991481 5
Skersinių pora LNS-DUO 110x50 Skersinių ilgis 2700 mm	991342 2700