

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 1/4-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137860 1/4-20
GTIN	4045197080189
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Sriegiklis su 20° dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E****Paskirtis:****UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,1 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	20
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Kiaurymės Ø	5,1 mm
Sriegio Ø	6,35 mm
Norma	DIN 371

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas $\square$	5,5 mm
Sriegio gylis	12,7 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1/4-20 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

