

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 1-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137860 1-8
GTIN	4045197080288
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Sriegiklis su 20° dešiniu sraigtiniu grioveliu. HSS****Paskirtis:****UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.****Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio Ø	25,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	22,25 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	20 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Sriegio gylis	50,8 mm
Sriegio tipas	UNC

Sriegio dydis	1-8 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		