

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 5/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137860 5/16-18
GTIN	4045197080202
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Tvirtas sriegiklis su dešininio sraigtinio griovelio. HSS-E****Paskirtis:****UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,6 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	6,6 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio Ø	7,94 mm
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio gylis	15,88 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	5/16-18 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

