

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, oksiduotas, G: G3/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137450 G3/4
GTIN	4045197079985
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus. **HSS**

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	26,44 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	24,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	14
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	20 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Sriegio gylis	52,88 mm
Sriegio dydis	G3/4

Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		