

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 3/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137860 3/8-16
GTIN	4045197080219
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E****Paskirtis:****UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 9,53 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,587 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio Ø	9,53 mm
Kiaurymės Ø	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	7 mm
Sriegio gylis	19,06 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	3/8-16 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

