



Mašininis sriegiklis, TiCN, Coliai: G1/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137700 G1/4
GTIN	4045197080011
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Padidintam našumui. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %). **HSS-E**

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 137750.

Sriegio tipas: G

Profilio kampas: 55 laipsniai

Norma: DIN 5156

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 13,16 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 100 mm

Koto Ø: 11 mm

Koto keturbriaunis: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,8 mm

Techninis aprašymas

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Vijų skaičius colyje	19

Sriegio Ø	13,16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelio skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Kiaurymės Ø	11,8 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	11 mm
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Koto keturbriaunis	9 mm
Sriegio gylis	26,32 mm
Sriegio dydis	G1/4
Danga	TiCN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna