

Garant

VHM plėstuvas HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 8,03 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164392 8,03
GTIN	4045197363626
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu koto Ø standartizuotiems griebtuvams - ypač **hidrauliniams** arba **tiksliems patronams**. **Mažiausiam radialiniam mušimui** ir **maksimaliam proceso saugumui**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštams mažinti.

Plėstuvų gamyklinė tolerancija:

sveiki skaičiai ir Ø 0,5: H7 pagal DIN 1420
1/100 matmenys Ø 3,97–12,03: +0,004/0
Trumpos pjovimo briaunos tiesiais grioveliais.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Kiaurymės Ø tolerancija: 0 / 0,004
Pjovimo briaunų skaičius Z: 6
Kiaurymės Ø tolerancija: 0 / 0,004
Pjovimo briaunos ilgis L_c: 16 mm
Iškyšos ilgis L₁: 60 mm
Bendras ilgis L: 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z: 6
Koto Ø D_s: 8 mm

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	8,03 mm
Koto tolerancija	h6
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,6 mm/aps,
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
rekomenduojamas gręžimo Ø apdirbant plieną < 1100 N/mm ²	7,9 mm
Kiaurymės Ø tolerancija	0 / 0,004
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis