



Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, G: G3/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139707 G3/8
GTIN	4062406225612
Produktų klasė	12J

Aprašymas

Modelis:

Pakoreguotas sriegio profilis, skirtas tiksliai frezuoti **vidinį arba išorinį Whitworth vamzdinį sriegį**, (užtikrinkite stabilias užspaudimo parinktis).

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims). **Tinka vidiniams ir išoriniams sriegiams.**

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,337 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	13,95 mm
Sriegio gylis	36,1 mm
Sriegio dydis	G3/8
Drožlių griovelių skaičius	4
Dantų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	19
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Bendras ilgis L	90 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	36,1 mm
Koto ilgis L_s	40 mm

Koto Ø D _s	14 mm
Pastūma f _z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,05 mm
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	G-LH
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	VHM
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidinis ir išorinis
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	220 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	170 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
CuZn	tinka	180 m/min	N
Uni	tinka		

drėgnas, maks.

Paslaugos

tinka

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB