

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 1/2-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137860 1/2-13
GTIN	4045197080233
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E****Paskirtis:****UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 13

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,8 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	10,8 mm
Vijų skaičius colyje	13
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	12,7 mm
Sriegio žingsnis	1,954 mm
Norma	DIN 376

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas $\square$	7 mm
Sriegio gylis	25,4 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1/2-13 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

