

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 9/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137860 9/16-12
GTIN	4045197080240
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E****Paskirtis:****UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 14,29 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 12,2 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	12,2 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Vijų skaičius colyje	12
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	14,29 mm
Norma	DIN 376

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio gylis	28,58 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	9/16-12 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

