

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131930 M3
GTIN	4045197070753
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX** ir **HARDOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes** prieš sriegimą išgręžti **0,05 – 0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio Ø	3 mm
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	4 m/min	H
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka