

Garant**VHM kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 31 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150386 31
GTIN	4045197086662
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Labai **tvirtas**, su didesniu dantų skaičiumi, **speciali pjovimo briaunos geometrija darbui su padidinta apkrova. Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms.** Kietlydininė galvutė prilituota prie plieninio koto.

Tinka ir Hardox 500.

Pastaba:

Reikalingos stabilios darbo sąlygos!

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h9
Pastūma f plienui < 60 HRC	0,1 mm/aps,
Pirminio gręžimo Ø	6 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	6 mm
Išorinis Ø	31 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	8 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	8 m/min	H
TOOLOX 33	tinka	8 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	8 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/mm ²	tinka	6 m/min	H
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Grafitas, GFK / CFK	tinka	5 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	tinka		