

KAESER
KOMPRESSOREN**Kompresorius, Tipas: 210/10W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Korozijai atsparūs vožtuvai, labai efektyvus aušinimas, gerai sumontuoti, techninės priežiūros nereikalaujantys komponentai, nuo korozijos apsaugoti indai; mažiausiai 10 metų garantuojamas atsarginių dalių tiekimas. Efektyvus veikimas, mažai eksploatacinių išlaidų. Kompaktiškas mažasis kompresorius ant tvirtos važiuoklės, mažam oro poreikiui.

Tiekimo sudėtis:

Yra filtro slėgio sumažinimo įtaisas su manometru ir greitąja mova.

Pastaba:

Kitokių kompresorių dirbtuvėms reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Slėginio indo talpa	10 l
maksimali pildymo galia	140 l/min
Svoris	29 kg
Ilgis	420 mm
maksimali įsiurbimo galia	210 l/min

Naudojama galia	1,1 kW
Aukštis	650 mm
maksimalus slėgis (oro)	10 bar
Plotis	370 mm
Gamintojo pavadinimas	210/10W
Produkto rūšis	Kompresorius