

Garant
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, išorinis Ø Dc: 34mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150390 34
GTIN	4045197086808
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Visi gilintuvai specialiai užgalšti ir užkuptinti. Gilintuvo iki 31 dydžio grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Pjovimo kampas prie danties keičiasi priklausomai nuo gilintuvo Ø, todėl kiekvienoje vietoje, kur prisiliečia pjovimo briauna, yra optimaliai suformuojama drožlė. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalšta, todėl lengvai pjauna. Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kūginių gilintuvų galvutes su kotu 6,3 mm (1/4 colio) rasite 67-ajame skyriuje.

Techninis aprašymas

Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M18
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M18
Išorinis Ø	34 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	4,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Pirminio gręžimo Ø	4,5 mm
Bendras ilgis L	118 mm
Morzės kūgis MK	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		