

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131950 M2,5
GTIN	4045197070869
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Tvirtas modelis.****Rekomendacija:**

Apdirbant **TOOLOX** ir **HARDOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes** prieš sriegimą išgręžti **0,05 – 0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,05 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	2,05 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Sriegio Ø	2,5 mm
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas $\square$	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	3,75 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	3 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	4 m/min	H

TOOLOX 44	ribotai tinka	3 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/ mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	3 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		