



## KOMET® gilintuvas 45°, Weldon kotas, Skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN: M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	216600 M10
GTIN	4047109003965
Produktų klasė	24D

### Aprašymas

#### Paskirtis:

**Užvartų nuėmimui** nuo apvalių ir pailgų kiaurymių bei trapecinių griovelių frezavimui. Tiksliam įgilinimui pagal DIN varžtams M10 – M20.

Būtina sąlyga – stabilios staklės (negalima naudoti gręžimo staklėse).

#### Pastaba:

Tinkamas tribriaunes keičiamas plokšteles žr. 216700; 216740; 216770.

### Techninis aprašymas

maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$	19 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TO.. 0902
Koto $\varnothing D_s$ , h6	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas Nr. 216700; Nr. 216740; Nr. 216770	14-6603
skirta įleidžiamoms varžtų galvutėms pagal DIN	M10
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių kiekis	2
Gilinimo $\varnothing D$	7 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	100 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	ne
Gilimo kampas	90 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

---

## Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP7	239653 8IP7
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP	239653 8IP