

Garant**VHM freza, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202556 3
GTIN	4067263080299
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Pastaba:**Naujas produktas vietoje Nr. 202555.**

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D _c	3 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	5 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto Ø D _s	3 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,04 mm
Koto forma	HA
Bendras ilgis L	32 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,01 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius <math>< 900 \text{ N/mm}^2</math>	0,011 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <math>< 500 \text{ N/mm}^2</math>	tinka	120 m/min	P
Plienas <math>< 750 \text{ N/mm}^2</math>	tinka	105 m/min	P
Plienas <math>< 900 \text{ N/mm}^2</math>	tinka	100 m/min	P
Plienas <math>< 1100 \text{ N/mm}^2</math>	tinka	70 m/min	P
Plienas <math>< 1400 \text{ N/mm}^2</math>	tinka	60 m/min	P
Plienas <math>< 55 \text{ HRC}</math>	tinka	35 m/min	H
INOX <math>< 900 \text{ N/mm}^2</math>	tinka	80 m/min	M
INOX >math>> 900 \text{ N/mm}^2</math>	ribotai tinka	60 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		

sausasis

tinka

Oras

tinka