

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131850 M16
GTIN	4045197070524
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Gili vidinė pjūva. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėmis.****Privalumai:****Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	16 mm
Kiaurymės Ø	14 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm

Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

