

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131950 M4
GTIN	4045197070890
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirtas modelis.****Rekomendacija:**

Apdirbant **TOOLOX** ir **HARDOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes** prieš sriegimą išgręžti **0,05 – 0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_c: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	3,3 mm
Sriegio Ø	4 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas \square	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	3 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	4 m/min	H

TOOLOX 44	ribotai tinka	3 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/ mm ²	ribotai tinka	3 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		