

Garant
VHM freza, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	202556 6
GTIN	4067263120629
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Pastaba:
Naujas produktas vietoje Nr. 202555.

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Dantų skaičius Z	4
Koto Ø D_s	6 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,03 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,07 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,033 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	6 mm
Koto forma	HB
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka