

**Garant**
**Mašininis sriegiklis Vidinis aušinimas, TiN, M: M8**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132050 M8
GTIN	4045197070999
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Tvirtas modelis.**

Tinka naudoti su **emulsija** (minimali emulsijos dalis 8 %), **paduodama vidinio aušinimo kanalu.**

**Rekomendacija:**

Apdirbant **TOOLOX** ir **HARDOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes** prieš sriegimą išgręžti **0,05 – 0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,8 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	6,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas $\square$	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius