




Greitaeigė freza MFH Harrier, su tvirtinimo kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 80/7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222065 80/7
GTIN	4960664707683
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	10
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	27 mm

maksimalus pjūvio gylis $a_{p\ max}$ kai geometrija LD	3,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
$\varnothing D_3$	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	143 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	158 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	62,4 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,33 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229718
-------------------	--------