



Greitaeigė freza MFH Harrier, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222060 40/4
GTIN	4960664712526
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Keičiamų plokštelių varžtas	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,5 mm
maksimalus pjūvio gylis a _{p max} kai geometrija LD	3,5 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	22,4 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	63 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,92 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	78 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229717
-------------------	--------