




Greitaeigė freza MFH Harrier, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222065 50/5
GTIN	4960664707638
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
maksimalus pjūvio gylis a _{p max} kai geometrija LD	3,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..

$\varnothing D_3$	33 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	83 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	98 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	32,4 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,64 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229718
-------------------	--------