



## Greitaeigė freza MFH Harrier, su tvirtinimo kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222065 63/6
GTIN	4960664707652
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

#### Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT..
Keičiamų plokštelių dydis	10
maksimalus pjūvio gylis $a_{\text{p max}}$ kai geometrija LD	3,5 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	109 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	124 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	45,4 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,45 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	10 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229718
-------------------	--------